


PA6 | KEPAMID 1310GSU | 玻纤增强牌号

物理性能	测试方法	单位	值
填充比例	ISO 1172	%	8
比重	ISO 1183	-	1.15
吸水率	ISO 62	%	1.45
成型收缩率(流动方向, $\Phi = 100 \text{ mm}$, $t = 3 \text{ mm}$)	KEP Method	%	0.6~0.7
热性能	测试方法	单位	值
熔点(10 °C/min)	ISO 11357	°C	220
热变形温度(0.45 MPa)	ISO 75	°C	205
热变形温度(1.8 MPa)	ISO 75	°C	190
燃烧性($t = 0.8 \text{ mm}$)	UL 94	Class	HB
机械性能	测试方法	单位	值
拉伸强度	ISO 527	MPa	77
断裂伸长率	ISO 527	%	4.0
弯曲强度	ISO 178	MPa	110
弯曲模量	ISO 178	MPa	3,300
简支梁冲击强度 (缺口, 23 °C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	7.5
洛氏硬度	ISO 2039	-	112
电气性能	测试方法	单位	值
体积电阻率	IEC 62631-3-2	$\Omega \cdot \text{cm}$	10^{15}
介电常数(1 MHz)	IEC 60250	-	3.8

注塑条件



联系信息

总部：首尔特别市中区素月路2街30 T-Tower10楼 (04637) / +82-2-6952-6298

研究所：Wavetech B/D, 7F, 15, Iljik-ro 94gil, Anyang city, Republic of Korea (13901) / 82-31- 436 -1300

GPAC Shanghai：SOHO Tianshan Plaza. No.1717 Tianshan Rd. Changning District. Shanghai, China / +86-21-6237-1977

平泽工厂：京畿道平泽市彭城邑秋八产业园1街82号 / 82-31-691-3003

放弃

1. 本资料是基于本公司当前技术水平对本产品进行测试所得的结果，且可能会因测试方法及条件的不同而有所变动。若客户在本产品中添加了颜料或其他添加剂，则本资料不适用于该情况。本产品不适用于(齿)医学植入物，客户在使用本产品时应遵循安全及健康标准。关于本产品的使用决策及责任由客户自行承担，本资料不得作为法律诉讼及依据文件使用。
2. 上述成型收缩率是基于本公司试验模具，在特定注塑条件下测试所得的数值，因此可能因测试条件不同而有所变动。由于贵公司拟生产的模具在厚度、设计、注塑机、注塑条件等方面可能与本公司试验模具不同，因此上述收缩率可能会有所差异。建议贵公司充分审查自身的设计条件及注塑成型条件，并在必要时进行修正后再应用。若贵公司所生产的模具与本公司的试验模具之间存在收缩率差异，由此产生的任何法律责任均与本公司无关，所有责任由贵公司自行承担。